


LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

全绝缘对接端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
订货号	9200510000
类型	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	4032248410354
数量	100 items

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	8.3 mm	深度 (英寸)	0.3268 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	2.15 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘对接端头 6.0 mm ² L=26.0 mm
------	---

联接器

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
绝缘	存在	尺寸 (插针长度)	26 mm
尺寸	26.0 mm	材质/塑料	PVC
标识色	黄色	塑料套直径(D)	6 mm

分类


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头, 端子针脚, 并联和串联联接器, 插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	