


**LIF 1,5F488 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

**通用订货数据**

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色
订货号	<a href="#">9200530000</a>
类型	LIF 1,5F488 R
GTIN (EAN)	40322484 10378
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	5.7 mm	深度 (英寸)	0.2244 inch
宽度	19.2 mm	宽度 (英寸)	0.7559 inch
净重	0.71 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据


物品描述	预绝缘的扁平插片 1.5 mm <sup>2</sup> / 4.8x0.8
------	--

## 联接器

最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	绝缘	存在, 部分绝缘
尺寸 (扁平插头)	4.8 x 0.8 mm	尺寸	4.8 x 0.8 mm
材质/塑料	PVC	标识色	红色
插拔宽度(d2)	4.8 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm
塑料套长度(b)	10 mm	塑料套直径(D)	4 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	<a href="#">9014400000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	