

PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
订货号	9200540000
类型	LIF 1,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410385
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.7 mm	深度 (英寸)	0.3031 inch
宽度	20.8 mm	宽度 (英寸)	0.8189 inch
净重	0.95 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据


物品描述	预绝缘的扁平插片 1.5 mm ² / 6.3x0.8
------	--

联接器

最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
导线压接面积	1.5 mm ²	绝缘	存在, 部分绝缘
尺寸 (扁平插头)	6.3 x 0.8 mm	尺寸	6.3 x 0.8 mm
材质/塑料	PVC	标识色	红色
插拔宽度(d2)	6.3 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm
塑料套长度(b)	10 mm	塑料套直径(D)	4 mm

分类

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，2.5mm²，双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	