


LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
订货号	9200570000
类型	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	40322484 10415
数量	100 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.7 mm	深度 (英寸)	0.3031 inch
宽度	23.8 mm	宽度 (英寸)	0.937 inch
净重	1.64 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	预绝缘的扁平插片 6.0 mm ² / 6.3x0.8
------	--


联接器

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
导线压接面积	6 mm ²	绝缘	存在, 部分绝缘
尺寸 (扁平插头)	6.3 x 0.8 mm	尺寸	6.3 x 0.8 mm
材质/塑料	PVC	标识色	黄色
插拔宽度(d2)	4.8 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm
塑料套长度(b)	13 mm	塑料套直径(D)	6.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

图纸



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	