


LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



带铜套筒的 PVC 绝缘圆形插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
订货号	9200680000
类型	LID 2,5M5 R
GTIN (EAN)	4032248410521
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6.3 mm	深度(英寸)	0.248 inch
宽度	20.8 mm	宽度(英寸)	0.8189 inch
净重	0.9 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带铜套的环形端头 1.5 - 2.5 mm ²
------	------------------------------------

联接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
绝缘	存在	尺寸(圆形联接器)	ø 5 mm
尺寸	ø 5 mm	材质/塑料	PVC
标识色	蓝色	塑料套长度(b)	10 mm
塑料套直径(D)	5 mm	外直径(d)	5 mm

分类


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**Crimping tools****用于绝缘连接器的压接工具**

电缆接头, 端子针脚, 并联和串联联接器, 插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	