

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

仅根据客户要求供货



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	9200750000
类型	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
数量	1 items

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	490 mm	深度 (英寸)	19.2913 inch
高度	420 mm	高度 (英寸)	16.5354 inch
宽度	450 mm	宽度 (英寸)	17.7165 inch
净重	55000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

剥线/压接机器

剥线范围	0.14 - 2.5 (~AWG16-13)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 2 s	耗材	车削式插针
压缩空气连接	5 bar	电气联接	100-240 V / 50/65 Hz

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		