

HTF AFK 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
订货号	9201040000
类型	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
数量	1 items

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	533 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于带有断开压接夹钳的AFK 扁平接头	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------	---------------------	------------------	---------

触点描述

插针类型	魏德米勒 FEKO ZRV	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	压接范围, 最大	2.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸

与插图相似

