

WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，银灰色，150 A，回路数: 2，间距 P（单位：mm）：18.50，绝缘: 无，宽度: 9.5 mm
订货号	9201610000
类型	WQV PEN 50N
GTIN (EAN)	4032248561308
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	49.3 mm	深度 (英寸)	1.9409 inch
高度	28.5 mm	高度 (英寸)	1.122 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
净重	27.09 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	18.50 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	150 A
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		