

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 工具, 剥线及切割工具 |
| 订货号 | 9202220000 |
| 类型 | MULTI-STRIPAX 16 SL |
| GTIN (EAN) | 4032248486151 |
| 数量 | 1 items |

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 40 mm | 深度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 高度 | 85 mm | 高度 (英寸) | 3.3464 inch |
| 宽度 | 250 mm | 宽度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 净重 | 550 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

PW6 技术数据

| | |
|------|---|
| 物品描述 | 剥线和切割工具, 用于 PVC 绝缘导线, 16 mm ² , 特别配置 |
|------|---|

剥线工具

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 电缆类型 | 软导线和硬导线 带PVC绝缘 | 导线压接面积 (切割性能) | 6 mm ² |
| 最大切割功率 单股 | 2.5 mm ² | 最大切割功率 软导线 | 6 mm ² |
| 最大切割功率 扁平电缆 | 尺寸: 10.2 x 4 mm | 剥线范围 AWG, 最大 | 6 AWG |
| 剥线范围 AWG, 最小 | 8 AWG | 最小剥线长度 | 2 mm |
| 最大压接面积 | 16 mm ² | 最小压接面积 | 6 mm ² |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 类型 | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | 版本 |
| 订货号 | 9204550000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | 版本 |
| 订货号 | 9204570000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL | 版本 |
| 订货号 | 9203730000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | 版本 |
| 订货号 | 9202270000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | 版本 |
| 订货号 | 9202260000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX ASI | 版本 |
| 订货号 | 9202300000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX AWG | 版本 |
| 订货号 | 9202280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | 版本 |
| 订货号 | 9205770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX POF | 版本 |
| 订货号 | 1212770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIE MULTI-STRIPAX PV | 版本 |
| 订货号 | 1204280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| 数量 | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 类型 | ERAN MULTI-STRIPAX | 版本 |
| 订货号 | 9203100000 | Spare stop set |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | ERME MULTI-STRIPAX | 版本 |
| 订货号 | 9203070000 | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| 数量 | 1 ST | |