


AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

版本	Insert
订货号	9202280000
类型	AIE MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486236
数量	1 items

AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
长度	41 mm	长度 (英寸)	1.6142 inch
净重	73.04 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线工具, 用于AWG 26-16
------	----------------------

剥线工具

可加工电缆	AWG 导线带 PTFE 和 PVC 绝缘层
-------	---------------------------

分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		