

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: CTI 6, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.5
订货号	9202600000
类型	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
数量	1 items
包装	塑料盒

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	79 mm	高度 (英寸)	3.1102 inch
宽度	413 mm	宽度 (英寸)	16.2598 inch
净重	4796.62 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	套装包括, 适用于最大横截面积为6mm ² 导线的压接工具, 剥线工具和绝缘端头
------	---

类别

压接范围, 最大	6 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
包装	塑料盒	剥线工具	STRIPAX
压接钳	CTI 6	AEH 数量	1900 pcs.

分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本	
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具	
GTIN (EAN)	4008190072506		
数量	1 ST		

Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试


通用订货数据

类型	CTI 6	版本	
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接	
GTIN (EAN)	4008190044527		
数量	1 ST		

O形电缆端头

PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入



CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	LIR 6M5 V	版本
订货号	9200240000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
数量	100 ST	
类型	LIR 6M6 V	版本
订货号	9200250000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	

针式电缆端头




绝缘插针电缆端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 6R14 V	版本
订货号	9200480000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 2,5M5 V	版本
订货号	9200180000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
数量	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 2,5F638 R	版本	
订货号	9200560000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410408		
数量	100 ST		

针式电缆端头



绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 1,5R12 V	版本	
订货号	9200460000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色	
GTIN (EAN)	4032248410309		
数量	100 ST		
类型	LIP 2,5R12 V	版本	
订货号	9200470000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410316		
数量	100 ST		

对接端头



全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	LIB 6B26 VF	版本	
订货号	9200510000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色	
GTIN (EAN)	4032248410354		
数量	100 ST		

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M4 V	版本	
订货号	9200090000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
数量	100 ST		

叉状电缆端头



绝缘叉形电缆端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIS 6M6 V	版本	
订货号	9200430000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色	
GTIN (EAN)	4032248410279		
数量	100 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F638 R	版本	
订货号	9200540000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色	
GTIN (EAN)	4032248410385		
数量	100 ST		

对接端头



全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 2,5B25 VF	版本	
订货号	9200500000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410347		
数量	100 ST		

叉状电缆端头



绝缘叉形电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIS 1,5M4 V	版本	
订货号	9200310000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色	
GTIN (EAN)	4032248410132		
数量	100 ST		

CRIMPSET CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIS 2,5M5 V	版本
订货号	9200380000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410224	
数量	100 ST	

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M5 V	版本
订货号	9200100000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
数量	100 ST	
类型	LIR 2,5M6 V	版本
订货号	9200190000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
数量	100 ST	

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放, 一目了然, 占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放, 叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ BA8-PSC 80	版本
订货号	9202310000	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248486687	
数量	1 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
类型	LIF 6F638 R	版本
订货号	9200570000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	

对接端头



全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 1,5B25 VF	版本
订货号	9200490000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KOFFER PSC80 PC	版本
订货号	9202330000	工具, 空盒 / 空箱
GTIN (EAN)	4032248486700	
数量	1 ST	