

**CRIMPSET PZ / CTI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: PZ 6 Roto/CTI 6, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.14, 颜色编码: DIN
订货号	<a href="#">9202610000</a>
类型	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
数量	1 items
包装	塑料盒

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	79 mm	高度 (英寸)	3.1102 inch
宽度	413 mm	宽度 (英寸)	16.2598 inch
净重	4871.4 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 类别

压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
包装	塑料盒	剥线工具	STRIPAX
压接钳	PZ 6 Roto/CTI 6	颜色编码	DIN
AEH 数量	2000 pcs.		

## 分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本	
订货号	<a href="#">9005000000</a>	工具, 剥线及切割工具	
GTIN (EAN)	4008190072506		
数量	1 ST		

Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
  - 误操作时带释放功能
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
  - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本	
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 双压接	
GTIN (EAN)	4008190044527		
数量	1 ST		
类型	PZ 6 ROTO L	版本	
订货号	<a href="#">1444050000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 梯形	
GTIN (EAN)	4050118248593		
数量	1 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

散包装




- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14D W	版本
订货号	<a href="#">9019010000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R	版本
订货号	<a href="#">9019080000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15D BL	版本
订货号	<a href="#">9019160000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
类型	H4,0/18D GR	版本
订货号	<a href="#">9019190000</a>	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

导线额定截面积 6.0 mm<sup>2</sup>



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20D GE	版本
订货号	<a href="#">9019220000</a>	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	


CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 6M6 V	版本
订货号	<a href="#">9200250000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	

针式电缆端头




绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 6R14 V	版本
订货号	<a href="#">9200480000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 2,5M5 V	版本
订货号	<a href="#">9200180000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
数量	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 2,5F638 R	版本	
订货号	<a href="#">9200560000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410408		
数量	100 ST		

针式电缆端头



绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 1,5R12 V	版本	
订货号	<a href="#">9200460000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色	
GTIN (EAN)	4032248410309		
数量	100 ST		
类型	LIP 2,5R12 V	版本	
订货号	<a href="#">9200470000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410316		
数量	100 ST		

对接端头



全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	LIB 6B26 VF	版本	
订货号	<a href="#">9200510000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色	
GTIN (EAN)	4032248410354		
数量	100 ST		

O形电缆端头




PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M4 V	版本	
订货号	<a href="#">9200090000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
数量	100 ST		

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套, 带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F638 R	版本	
订货号	<a href="#">9200540000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色	
GTIN (EAN)	4032248410385		
数量	100 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

对接端头




- 全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
  - 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 2,5B25 VF	版本	
订货号	<a href="#">9200500000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410347		
数量	100 ST		

O形电缆端头



- PVC 绝缘O形端头
- 标准规格
  - 未焊接
  - 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M5 V	版本	
订货号	<a href="#">9200100000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
数量	100 ST		

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ BA8-PSC 80	版本	
订货号	<a href="#">9202310000</a>	类别 部件	
GTIN (EAN)	4032248486687		
数量	1 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

## 通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	<a href="#">9200520000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
类型	LIF 6F638 R	版本
订货号	<a href="#">9200570000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	

## 对接端头



全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

## 通用订货数据

类型	LIB 1,5B25 VF	版本
订货号	<a href="#">9200490000</a>	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,红色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	

## 袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

**CRIMPSET PZ / CTI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

通用订货数据

类型	KOFFER PSC80 PC	版本	
订货号	<a href="#">9202330000</a>	工具, 空盒 / 空箱	
GTIN (EAN)	4032248486700		
数量	1 ST		