

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	分类箱, 颜色编码: DIN
订货号	9202640000
类型	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
数量	1 items
包装	塑料盒

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	413 mm	宽度 (英寸)	16.2598 inch
净重	3050.96 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带有绝缘连接器的压接接头 以及带有塑料套环的端套
------	-----------------------------

类别

包装	塑料盒	颜色编码	DIN
AEH 数量	2000 pcs.		

分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

散包装



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14D W	版本
订货号	9019010000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14D GR	版本
订货号	9019040000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14D R	版本
订货号	9019080000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14D SW	版本
订货号	9019120000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15D BL	版本
订货号	9019160000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
类型	H4,0/18D GR	版本
订货号	9019190000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

导线额定截面积 6.0 mm²



6 mm²

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H6.0/20D GE	版本
订货号	9019220000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 6M6 V	版本
订货号	9200250000	电缆端头, 绝缘电缆端头, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放, 一目了然, 占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放, 叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ A8-1 CL55	版本
订货号	9028460000	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
类型	EINSATZ A7-1 CL55	版本
订货号	9028450000	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

针式电缆端头




绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 6R14 V	版本	
订货号	9200480000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色	
GTIN (EAN)	4032248410323		
数量	100 ST		

O形电缆端头



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 2,5M5 V	版本	
订货号	9200180000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
数量	100 ST		

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 2,5F638 R	版本	
订货号	9200560000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410408		
数量	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

针式电缆端头



- 绝缘插针电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
 - 未焊接
 - 带锥形进线收口槽

通用订货数据

类型	LIP 1,5R12 V	版本
订货号	9200460000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm² - 1.5 mm²,红色
GTIN (EAN)	4032248410309	
数量	100 ST	
类型	LIP 2,5R12 V	版本
订货号	9200470000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm² - 2.5 mm²,蓝色
GTIN (EAN)	4032248410316	
数量	100 ST	

对接端头




- 全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
 - 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 6B26 VF	版本
订货号	9200510000	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm² - 6 mm²,黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	

O形电缆端头



- PVC 绝缘O形端头
- 标准规格
 - 未焊接
 - 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	LIR 1,5M4 V	版本
订货号	9200090000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
数量	100 ST	

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	KOFFER CARRY LITE 55	版本
订货号	9202000000	工具, 空盒 / 空箱
GTIN (EAN)	4032248481231	
数量	1 ST	

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F638 R	版本
订货号	9200540000	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

对接端头




全绝缘对接端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 2,5B25 VF	版本	
订货号	9200500000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色	
GTIN (EAN)	4032248410347		
数量	100 ST		

O形电缆端头




PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIR 1,5M5 V	版本	
订货号	9200100000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
数量	100 ST		

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本	
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色	
GTIN (EAN)	4032248410361		
数量	100 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	LIF 6F638 R	版本
订货号	9200570000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	

对接端头



全绝缘对接端头, 材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接

通用订货数据

类型	LIB 1,5B25 VF	版本
订货号	9200490000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² - 1.5 mm ² 红色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	