


H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
材料：镀锡电解铜
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 15 mm, 12 mm, 浅蓝
订货号	9202840000
类型	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986

尺寸和重量

净重	0.16 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 淡蓝色	类型	双线管状端头
------	-------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.7 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环宽 (B)	3 mm	环高 (A)	5.5 mm
塑料套厚度 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	19.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 18	金属管厚度 (S1)	0.15 mm
剥线长度	15 mm	导线压接面积	0.75 mm ²
颜色编码	Miscellaneous		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

