

## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , B-Crimp
订货号	<a href="#">9202860000</a>
类型	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
数量	1 items

## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	674.2 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于扁平插针和插套, 连接宽度为6.3 mm	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------------	----	-------------

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------	-------------------	------------------	---------

## 触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	插头宽度	6.3 mm
压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**CTF 63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配件 / 替换零件



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

类型	ERTE AN CTF 63	版本
订货号	<a href="#">1246390000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034479	
数量	1 ST	

## 备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

## 通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	<a href="#">1121010000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	