


ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

版本	Spare cutting blade
订货号	9203070000
类型	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
数量	1 items

ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
长度	85 mm	长度 (英寸)	3.3464 inch
净重	11 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

PW6 技术数据

物品描述	备用-切割刀具 万用剥线钳 Stripax
------	--------------------------

剥线工具

最大切割功率 单股	2.5 mm ²	最大切割功率 软导线	6 mm ²
最大切割功率 扁平电缆	尺寸: 10.2 x 4 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		