

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来,可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

版本	Tool case with contents
订货号	9203160000
类型	PRO CASE INSTA
GTIN (EAN)	4032248540815
数量	1 items
包装	箱



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

八 小 孙 里 耳	Ē	1																																										
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

深	170 mm	深度 (英寸)	6.6929 inch
高度	400 mm	 高度 (英寸)	15.748 inch
宽度	480 mm	宽度 (英寸)	18.8976 inch
	5079 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	工具箱
—————————————————————————————————————	

箱

包装 分类

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

数据信息页

PRO CASE INSTA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空箱



车间和工厂里, 如果能够把各类工具有条理的管理起来, 可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考 虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线 和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型 PRO CASE LEER 订货号 9202470000 GTIN (EAN) 4032248495788

数量

版本

Assortment box

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型 AM 25 订货号 9001540000 GTIN (EAN) 4008190138271

1 ST

版本

工具, 剥线工具

切断工具

数量



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线 的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和 铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护 绝缘层,电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型 订货号

9002650000

GTIN (EAN) 4008190020163

数量 1 ST 版本 断线工具,单手操作式切割工具

编制日期 16.11.2025 07:31:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能,无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型 STRIPAX 订货号 9005000000 GTIN (EAN)

4008190072506

数量

版本

工具, 剥线及切割工具

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 PZ 6 ROTO L 订货号 1444050000

4050118248593

版本

压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm², 6mm², 梯形

GTIN (EAN) 数量 1 ST

带塑料套的管状端头系列



盒装, 带塑料套的管状端头:

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

9025430000

4008190337162

数量 1 S

版本

管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN

工具

订货号

GTIN (EAN)



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型 AM 12

订货号 9030060000

GTIN (EAN) 4008190337827

数量 1 ST

版本

工具, 剥线工具

带LED 信号



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器,可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型 VT COMBI PRO 订货号 <u>9918860000</u> GTIN (EAN) 4032248405749

版本

测试工具, 二极电压检测仪

数量 1 ST

目录日期/图纸 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

工具



- 用于快速准确地去除直径为 8 ...13 mm 防潮电缆的绝缘 层,例如 NYM 电缆,3 x 1.5 mm² 至 5 x 2.5 mm²
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电盒

通用订货数据

类型 STRIPPER ROUND TOP 订货号

9918050000 4032248359165

GTIN (EAN) 数量

1 ST

版本

Sheathing strippers

VDE绝缘电话钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型 FRZ S 160 订货号 9046370000 4032248357673 GTIN (EAN)

版本 Pliers

数量 1 ST

VDE绝缘斜口钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型 SE HD 180 订货号 9046330000 GTIN (EAN) 4032248357635

版本

Diagonal-cutting pliers

1 ST 数量



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型 KBZ 180 订货号 9046290000 GTIN (EAN) 4032248356485

1 ST

版本 Pliers

电气柜钥匙

数量

导线压接后,需要使用螺丝刀(除直插外)将其固定在相 应的接线位置。为此,魏德米勒提供各类螺丝刀工具。



通用订货数据

类型 CROSS-KEY UNIVERSAL 订货号

9918130000

4032248371112

GTIN (EAN) 数量 1 ST 版本

Univeral key

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。



通用订货数据

GTIN (EAN)

数量

类型 SK WSD-S 1,5-10,0 订货号 9008850000

4032248266609

1 ST

版本

Mounting tool



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

类型 SKS 2,0-8,0 MR 订货号

9008870000

GTIN (EAN) 4032248266623

数量 1 ST 版本 socket wrenches

其他



通用订货数据

类型 PACK HEXA 8-13 订货号 9041260000

GTIN (EAN) 4008190893163

1 ST

版本

Double ring key

螺丝刀套装



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型 SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... 订货号 2749580000

GTIN (EAN) 4050118896329

1 ST 数量

版本

装配工具

编制日期 16.11.2025 07:31:25 MEZ

9 目录日期 / 图纸

数据信息页

PRO CASE INSTA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

测量仪器



魏德米勒生产的精密工具经久耐用,在全球被广泛使用。 魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。 魏德米勒为客户提供"工具认证"服务,通过技术检测方法来 保证工具的功能和质量。

通用订货数据

数量

类型 FLEXIMET 5 M 订货号 <u>2534210000</u> GTIN (EAN) 4050118545975

1) 4050116:

版本

Measuring tape

目录日期/图纸 10