


## H4,0/20DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
材料：镀锡电解铜  
规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 灰色
订货号	<a href="#">9203630000</a>
类型	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
数量	500 items
包装	散装

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 0.26 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 灰色	类型	标准
------	---------------------	----	----

**管状端头**

插针镀层直径 (D1)	2.9 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环直径(D2)	4.7 mm	塑料套厚度 (S2)	0.5 mm
L1 (mm)	20.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
金属管厚度(S1)	0.2 mm	剥线长度	15 mm
导线压接面积	4 mm <sup>2</sup>	颜色编码	Miscellaneous

**分类**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

