


## H0,34/11 S TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 青绿色
订货号	<a href="#">9204090000</a>
类型	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.04 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 青绿色	类型	标准
------	----------------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	0.85 mm	插针镀层长度 (L2)	6 mm
环直径(D2)	2.6 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	11.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 22
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	6 mm
导线压接面积	0.34 mm <sup>2</sup>	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

