

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

版本	测试工具, 2极电压测试仪, 型号 1156
订货号	9204230000
类型	COMBI CHECK 2MM
GTIN (EAN)	4032248616497
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2021-01-31T00:00:00+01:00
替代产品	VT COMBI PRO

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	204 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW6 技术数据

物品描述	电压检测仪, 测量上限为 690V/ 100 Hz LED
------	----------------------------------

测量及测试设备

量程类别	CAT III - 690V/ CAT IV - 400V	额定电压, 最大值	690 V AC/DC
最小额定电压	6 V	电压范围/ 交流	6-690 V
电压范围/直流	690 V	最高工作温度	45 °C
最低工作温度	-15 °C	直流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
交流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	最高频率	100 Hz
最低频率	0 Hz	显示	LED
防护等级	IP65	电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA
连续性测试	是 - 可视 + 声音	绝缘测试	6 kV
峰值耐压	8 kV		

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		