

## KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 过压阀针对过载情况提供保护。
- 圆柱头成 90° 角。
- 成角的头部件可以旋转 360°。
- 人体工程手柄能自动弹回。
- 得益于三瓣式裂片不再有刀口被废料堵住的问题。
- 液压冲床由高强度铝制成（重量减少了大约 40%）。
- 使用不锈钢板时，使用寿命大大缩短

## 通用订货数据

版本	Sheet holes
订货号	<a href="#">9204780000</a>
类型	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
数量	1 items

**KOBBS 19X75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸和重量**

高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
直径	19 mm	净重	255.2 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**PW6 技术数据**

物品描述	带滚珠轴承的牵引螺钉 19.0 x 75.0 mm
------	------------------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		