

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

版本	测试工具, 2极电压测试仪, 型号 1153
订货号	9205050000
类型	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-02-21T00:00:00+01:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	37 mm	高度 (英寸)	1.4567 inch
宽度	231 mm	宽度 (英寸)	9.0945 inch
净重	173.5 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW6 技术数据

物品描述	双极电压和持续电流检测仪, 检测上限 690V
------	-------------------------

测量及测试设备

量程类别	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	额定电压, 最大值	690 V AC/DC
最小额定电压	12 V AC/DC	电压范围/ 交流	12-690 V
电压范围/直流	690 V	最高工作温度	45 °C
最低工作温度	-15 °C	最高频率	500 Hz
最低频率	0 Hz	显示	数字式
防护等级	IP65	连续性测试	是
峰值耐压	8 kV	已测试及批准, 根据	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		