

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

通用订货数据

版本	测试工具, 数据电缆连通性检测仪
订货号	9205400000
类型	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
数量	1 items

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	27 mm	高度 (英寸)	1.063 inch
宽度	135 mm	宽度 (英寸)	5.3149 inch
净重	355 g		

温度**工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

PW6 技术数据

物品描述	直通测试器
------	-------

测量及测试设备

供电	9 V 电池	联接类型	RJ45, USB A, USB B
显示	LED	防护等级	IP44
已测试及批准, 根据	EN/IEC 61010	警报器	无
远程验电箱尺寸	65 x 28 x 27 mm	电缆最大可测试长度	1000 m
远程验电箱重量	30 g		

分类

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

附件

测试及测量装置的附件

通用订货数据

类型	BLOCKBATTERIE 9V	版本
订货号	9004810000	测试工具, 电池
GTIN (EAN)	4008190050665	
数量	1 ST	