

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 测试工具, 数据电缆连通性检测仪           |
| 订货号        | <a href="#">9205400000</a> |
| 类型         | LAN USB TESTER             |
| GTIN (EAN) | 4032248732128              |
| 数量         | 1 items                    |

## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 65 mm  | 深度 (英寸) | 2.5591 inch |
| 高度 | 27 mm  | 高度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 宽度 | 135 mm | 宽度 (英寸) | 5.3149 inch |
| 净重 | 355 g  |         |             |

## 温度

|      |  |
|------|--|
| 工作温度 |  |
|------|--|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041 |

## PW6 技术数据

|      |       |
|------|-------|
| 物品描述 | 直通测试器 |
|------|-------|

## 测量及测试设备

|            |                 |           |                    |
|------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 供电         | 9 V 电池          | 联接类型      | RJ45, USB A, USB B |
| 显示         | LED             | 防护等级      | IP44               |
| 已测试及批准, 根据 | EN/IEC 61010    | 警报器       | 无                  |
| 远程验电箱尺寸    | 65 x 28 x 27 mm | 电缆最大可测试长度 | 1000 m             |
| 远程验电箱重量    | 30 g            |           |                    |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002080    | ETIM 9.0    | EC002080    |
| ETIM 10.0   | EC002080    | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 |             |             |

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

应用举例



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件

测试及测量装置的附件



通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | BLOCKBATTERIE 9V           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9004810000</a> | 测试工具, 电池 |
| GTIN (EAN) | 4008190050665              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |