

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 6mm², 4锯齿夹
订货号	9205430000
类型	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
数量	1 items

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	230 mm	宽度 (英寸)	9.0551 inch
净重	1175 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于HD- HE-和 ConCept M10/M5接头 0.14-6mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	4锯齿夹
------------	-------------------	------------------	------

触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		