

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	端头的压接工具, 1.5mm ² , 10mm ² , 4锯齿夹
订货号	9205440000
类型	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
数量	1 items

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	230 mm	宽度 (英寸)	9.0551 inch
净重	1190 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	用于 HD 和 ConCept M3 接头以及类似类型的压接工具, 压接范围 1.5-10 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	10 mm ²	Crimpart/-profil	4锯齿夹
------------	--------------------	------------------	------

触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 8
导线最小压接面积, AWG	AWG 16	压接范围, 最大	10 mm ²
最小压接面积	1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		