

仅根据客户要求供货



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	9205790000
类型	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	400 mm	深度 (英寸)	15.748 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	530 mm	宽度 (英寸)	20.8661 inch
净重	48000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

剥线/压接机器

剥线范围	仅适用于带套环的 10.0 mm ² 管状端头	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1.5 s	压接	梯形
压接长度	12 - 18 mm	耗材	松散电缆端头, 带塑料套, 不带塑料套
压缩空气连接	5 bar	电气联接	100-240 V / 50/65 Hz

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		