

MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



数字电流测量绝缘钳和电流测量绝缘钳套管与适配器用于测量直流和交流电。该设备的重要优点是不需中断电流即可测量。

通用订货数据

版本	测试工具, 数字钳式测量装置
订货号	9427370000
类型	MULTIMETER C 2608
GTIN (EAN)	4032248407019
数量	1 items

MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	108 mm	深度 (英寸)	4.252 inch
高度	53 mm	高度 (英寸)	2.0866 inch
宽度	281 mm	宽度 (英寸)	11.063 inch
净重	888.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW6 技术数据

物品描述	数字钳式测量装置
------	----------

测量及测试设备

最大测量电容值	6.6 mF	最小测量电容值	6.6 nF
测量范围选择	手动	量程类别	CAT III
电流测量钳开口宽度	57 mm	电压范围 / 交流	0.66 - 750 V
电压范围 / 直流	0.66 - 1000 V	最大测量电流值	2000 A
最高工作温度	50 °C	最低工作温度	0 °C
最高频率	66 Hz	最低频率	1 MHz
频率测量	是	显示	数字式
电流	交流电, 直流电	电阻测量范围, 最大	66 MΩ
电阻测量范围, 最小	660 Ω	直流电压分辨率	± 0.5%
交流电压分辨率	± 0.5%	电池类型	电池组 9 V
已测试及批准, 根据	EN/IEC 61010-1		

重要注意事项

产品信息	最小/最大功能仅适用于 DC 范围。
------	--------------------

分类

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

附件

测试及测量装置的附件

通用订货数据

类型	ZUB MULTIMETER	版本
订货号	9205270000	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248723522	
数量	1 ST	
类型	BLOCKBATTERIE 9V	版本
订货号	9004810000	测试工具, 电池
GTIN (EAN)	4008190050665	
数量	1 ST	