

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



610 LC 红外线测温仪可准确判定表面温度 - 无接触、安全、快速。

- 可以无接触测量 -20 °C 到 +260 °C 的温度
- 分辨率 : 1°C
- 测量速率 : 每秒 2.5 次
- 标注每个激光点的测量位置
- 背光显示
- 包括电池状态显示
- 自动切断设备
- 包括防护袋

通用订货数据

版本	测试工具, 红外线温度计
订货号	9427520000
类型	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-05-01T00:00:00+02:00

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	170 mm	宽度 (英寸)	6.6929 inch
净重	297 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	远红外线温度计
------	---------

测量及测试设备

最高工作温度	50 °C	最低工作温度	0 °C
显示	数字式	温度测量值, 最大	260
温度测量值, 最小	-20	电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA

分类

ETIM 8.0	EC000601
----------	----------

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

附件

测试及测量装置的附件

通用订货数据

类型	BATTERIE 1,5V MICRO	版本
订货号	9201310000	测试工具, 电池
GTIN (EAN)	4032248421121	
数量	2 ST	