

SAISWS-P-5A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	9456950000
类型	SAISWS-P-5A-4/6-M12
GTIN (EAN)	4008 190304003
数量	1 items

SAISWS-P-5A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

cURus 证书号 E307231

尺寸和重量

净重 21.9 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP a36ef13c-6057-4989-84a4-d08087d12a7d

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	6 mm	最小电缆直径	4 mm
最大压接面积	0.75 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端头类型	公头
触点表面	CuSnZn (5-极) / 镀金 (8-极)	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	CuSnZn
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案



