

SAIL-M12GM8W-3-4.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M8, 回路数: 3, 4.4 m, 针式, 直 - 孔式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	9457980440
类型	SAIL-M12GM8W-3-4.4U
GTIN (EAN)	4050118627527
数量	1 items

SAIL-M12GM8W-3-4.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

直径

3.6 mm

净重

96.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

电缆长度

4.4 m

防油

Yes

芯线横截面积

0.25 mm²

卤素

不

加速度

5 m/s²

最小弯曲半径, 固定

5 * 直径

阻燃性

符合 IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2

护套材料

PUR

抗水解, 抗微生物

是

线芯符合 UL AWM 样式

10493 (80 °C / 300 V)

防焊接火花

无

颜色编码

棕色, 蓝色, 黑色

静止时的温度范围

-50...80 °C

扭转时的弯曲循环

> 5 Mio.

扭转长度

1 m

外径

3.6 mm + 0.15 mm

护套颜色

黑 (类似RAL 9005)

适用于拖曳电缆

是

带屏蔽

无

绝缘

PP

最小弯曲半径, 可变

10 x 电缆直径

弯曲循环

5 Mio

传输速率

3.33 m/s

电缆长度可配置

无

外部覆层符合 UL AWM 样式

20549 (80 °C / 300 V)

辐照交联

无

集成排流线

无

抗扭强度

180 °/m

耐焊珠高温

无

移动中的温度范围

-25...60 °C

回路数

3

基本技术信息

联接螺纹

M12 / M8

LED

不

外壳基本材料

PUR

额定电压

60 V

防护等级

IP69, IP65, IP66

污染等级

3

外壳温度范围

-25...+85 °C

插针镀层

镀金的

类型

针式, 直 - 孔式, 90°

绝缘电阻

108 Ω

额定电流

4 A

插拔次数

≥ 100

螺纹环材料

锌压铸, 黄铜材质, 镀镍的

电气特性

绝缘电阻

108 Ω

额定电压

60 V

SAIL-M12GM8W-3-4.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**右插头**

插头, 右 M8, IP69, 孔式端头, 弯曲
90°, 塑料, LED, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 M12, A 编码, IP69, 针式端
头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-M12GM8W-3-4.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图




Male, straight

尺寸图




Angled socket

插针分配方案



插针分配方案



SAIL-M12GM8W-3-4.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

接线图

理想的工具 : Screwty ® 带扭矩功能



Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F