


**QL 2 SAKK10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A, 回路数：2, 间距 P（单位：mm）：11.50, 绝缘：无, 宽度：19.55 mm
订货号	<a href="#">9502650000</a>
类型	QL 2 SAKK10
GTIN (EAN)	4008190550615
数量	100 items

**QL 2 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	19.55 mm	宽度 (英寸)	0.7697 inch
净重	0.88 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

**大小**

间距 P (单位 : mm)	11.50 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

**系统特征值**

类型	横联
----	----

**通用的**

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电流	57 A
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		