# 数据信息页

## **QL 10 SAKK10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

	'	
版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 111.95 mm	
订货号	9502680000	
类型	QL 10 SAKK10	
GTIN (EAN)	4008190550646	
数量	20 items	

## **QL 10 SAKK10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深 - <del></del>	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度 金布	6 mm	高度 (英寸) 寒度 (茶寸)	0.2362 inch
宽度 争重	111.95 mm	宽度 (英寸)	4.4075 inch
	4.9 g		
温度			-
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的
大小			,
间距 P(单位:mm)	6.00 mm		
材料参数	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1717 Ø XX			
基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
系统特征值			
类型	横联		
<del>○</del> 通用的	IX-IX		
回路数	10	安装指导	直接安装
	10		
额定数据			<u> </u>
额定电流	57 A		
分类			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2