

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	固定夹, 安装螺丝
订货号	9503280000
类型	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008190550783
数量	100 items

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	20.5 mm	高度 (英寸)	0.8071 inch
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
净重	1.15 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导 直接安装 安装方式 旋紧的

大小

螺纹外部公制尺寸 3.00 mm

材料参数

颜色编码 灰色

系统特征值

类型 螺钉

通用的

安装指导 直接安装

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		