

## POK MOPL 1626

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

## 通用订货数据

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 143 mm, 宽度: 245 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 其他, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">9510620000</a>                                                             |
| 类型         | POK MOPL 1626                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190498252                                                                          |
| 数量         | 1 items                                                                                |

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|           |         |         |             |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 深         | 1.5 mm  | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 高度        | 143 mm  | 高度 (英寸) | 5.6299 inch |
| 宽度        | 245 mm  | 宽度 (英寸) | 9.6456 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 76 mm   | 安装宽度    | 232 mm      |
| 净重        | 365.5 g |         |             |

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |        |      |          |
|------|--------|------|----------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 固定类型 | 螺钉固定的    |
| 表面处理 | 其他     | 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## 附件

## 深度 7.5 mm



Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 类型         | TS35X7.5 ST POK 1626       | 版本                                                   |  |
| 订货号        | <a href="#">8000003909</a> | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 243 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118652673              |                                                      |  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |  |