

## WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

## 通用订货数据

版本	端子标记号, 黄色, 间距 P (单位 : mm) : 18.00, 打印标志: 符号, 水平
订货号	<a href="#">9512260000</a>
类型	WAD 20 GE WSD
GTIN (EAN)	4008190403942
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	13.43 mm	深度 (英寸)	0.5287 inch
高度	48.5 mm	高度 (英寸)	1.9094 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	2.32 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	18.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		