


KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装脚, 固定片, 高度: 70 mm, 宽度: 33.5 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301, 银色
订货号	9529080000
类型	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
数量	1 items

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	33.5 mm	宽度 (英寸)	1.3189 inch
净重	124 g		

温度**工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

固定类型	螺钉固定的	基础材料	不锈钢 1.4301
------	-------	------	------------

附件常规信息

固定类型	螺钉固定的	基础材料	不锈钢 1.4301
------	-------	------	------------

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		