



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

## 通用订货数据

版本	MPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 75 mm, 宽度: 125 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的
订货号	<a href="#">9535540000</a>
类型	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	125 mm	宽度 (英寸)	4.9212 inch
净重	5.2 g		

## 温度

## 工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌		

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## TS 15

## 附件



## 通用订货数据

类型	TS15X5 ST MPC0712 VER	版本
订货号	<a href="#">8000037599</a>	安装导轨, TS 15, 宽度: 55 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理
GTIN (EAN)	4050118653113	的
数量	20 ST	
类型	TS15X5 ST MPC1217 VER	版本
订货号	<a href="#">8000037598</a>	安装导轨, TS 15, 宽度: 4.13 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理
GTIN (EAN)	4050118653106	的
数量	20 ST	