数据信息页

MP MPC 12/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







1.5 mm 不锈钢安装板,镀锌

通用订货数据

版本	MPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 125 mm, 宽度: 125 mm, 基础材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的	
订货号	9535550000	
类型	MP MPC 12/12	
GTIN (EAN)	4032248009275	
数量	1 items	

MP MPC 12/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	125 mm	高度 (英寸)	4.9212 inch	
宽度	125 mm	宽度 (英寸)	4.9212 inch	
净重	10.6 g			
温度				
工作温度				
环保产品合规				
B 110 A 1015 T	A 10 T (0) 1			
RoHS 合规状态		合规,无例外		
REACH SVHC	一	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数				
固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的	
基础材料	不锈钢板,镀锌			
分类				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39	
ECLASS 15.0	27-40-06-39			

数据信息页

MP MPC 12/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 15



附件

通用订货数据

 类型
 TS 15 X5 ST MPC 12 17 VER
 版本

 订货号
 8000037598
 安装导轨, TS 15, 宽度: 4.13 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理

GTIN (EAN) 4050118653106

数量 20 ST