

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | MPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 148 mm, 宽度: 148 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的 |
| 订货号 | 9535570000 |
| 类型 | MP MPC 17/17 |
| GTIN (EAN) | 4032248009305 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 1.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 高度 | 148 mm | 高度 (英寸) | 5.8268 inch |
| 宽度 | 148 mm | 宽度 (英寸) | 5.8268 inch |
| 净重 | 251.3 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|----------|------|--------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 | 应用领域 | 建筑技术 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

附件

www.weidmueller.com

TS 35

附件



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | 版本 |
| 订货号 | 8000037600 | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 90 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 | |
| 数量 | 20 ST | |