数据信息页

MP FPC 20/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







1.5 mm 不锈钢安装板,镀锌

通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 150 mm, 宽度: 185 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<u>9535920000</u>
类型	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
数量	1 items

MP FPC 20/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
	'		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	288 g		
温度			,
工作温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	度关注物质 (SVHC)	
通用参数			
		* * **********************************	17 tip tip ht 178 46
固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		
分类			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

目录日期/图纸 2

数据信息页

MP FPC 20/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 15



附件

通用订货数据

 类型
 TS15X5 ST FPC 20 VER
 版本

 订货号
 8000037604
 安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理

 GTIN (EAN)
 4050118653168
 的

 数量
 20 ST

TS 35

附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	8000037558	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀
GTIN (EAN)	4050118653229	锌处理的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	版本
类型 订货号	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR 8000037557	版本 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀

目录日期/图纸 3