


MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 150 mm, 宽度: 185 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	9535920000
类型	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
数量	1 items

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	288 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

TS 15

附件



通用订货数据

类型	TS15X5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	8000037604	安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理
GTIN (EAN)	4050118653168	的
数量	20 ST	

TS 35

附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	8000037558	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653229	
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	版本
订货号	8000037557	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653212	
数量	20 ST	