

## MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

### 通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 200 mm, 宽度: 300 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">9535930000</a>
类型	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
数量	1 items

## MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	300 mm	宽度 (英寸)	11.811 inch
净重	468 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

固定类型 螺钉固定的 表面处理 经镀锌处理的  
基础材料 不锈钢板

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## TS 35

## 附件



## 通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	<a href="#">8000037558</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653229	
数量	20 ST	

## TS 15

## 附件



## 通用订货数据

类型	TS15X5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	<a href="#">8000037604</a>	安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653168	
数量	20 ST	

## TS 35

## 附件



## 通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	版本
订货号	<a href="#">8000037559</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 265 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653236	
数量	20 ST	