# **MP FPC 20/40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







1.5 mm 不锈钢安装板,镀锌

#### 通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 160 mm, 宽度: 360 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色	
订货号	<u>9535940000</u>	
类型	MP FPC 20/40	
GTIN (EAN)	4032248009664	
数量	1 items	

# **MP FPC 20/40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	<u> </u>			
深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch	
高度	160 mm	高度 (英寸)	6.2992 inch	
宽度	360 mm	宽度 (英寸)	14.1732 inch	
净重	656 g			
温度				
工作温度				
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
	Imternatur		(7 bb bb 11 mm 11	
固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的	
基础材料	不锈钢板			
分类				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39	
ECLASS 15.0	27-40-06-39			

目录日期/图纸 2

### **MP FPC 20/40**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **TS 35**



## 附件

#### 通用订货数据

类型 TS35X7.5 ST FPC 20 VER

版本

订货号 GTIN (EAN)

4050118653229 20 ST

8000037558 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀

锌处理的, 经镀铬处理的

#### **TS 15**

数量

# 

#### 附件

#### 通用订货数据

类型 TS15X5 ST FPC 20 VER

8000037604

版本 安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理

订货号 GTIN (EAN)

4050118653168

的

20 ST 数量

#### **TS 35**

附件



#### 通用订货数据

订货号

类型 TS35X7.5 ST FPC 40 HOR

8000037560

GTIN (EAN) 4050118653243 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 365 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀

锌处理的, 经镀铬处理的

数量 20 ST