

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 160 mm, 宽度: 360 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	9535940000
类型	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
数量	1 items

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	160 mm	高度 (英寸)	6.2992 inch
宽度	360 mm	宽度 (英寸)	14.1732 inch
净重	656 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

固定类型 螺钉固定的 表面处理 经镀锌处理的
基础材料 不锈钢板

分类

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

TS 35

附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	8000037558	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 165 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653229	
数量	20 ST	

TS 15

附件



通用订货数据

类型	TS15X5 ST FPC 20 VER	版本
订货号	8000037604	安装导轨, TS 15, 宽度: 235 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653168	
数量	20 ST	

TS 35

附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	版本
订货号	8000037560	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 365 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653243	
数量	20 ST	