# 数据信息页

### **MP FPC 30/30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







1.5 mm 不锈钢安装板,镀锌

#### 通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 260 mm, 宽度: 260 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<u>9535950000</u>
类型	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
数量	1 items

### **MP FPC 30/30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
	<u> </u>		
深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	260 mm	高度 (英寸)	10.2362 inch
宽度	260 mm	宽度 (英寸)	10.2362 inch
净重	782 g		
温度			
工作温度			
环保产品合规			
	· ·		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	度关注物质 (SVHC)	
通用参数			
固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
<u>回定关望</u> 基础材料		<u> </u>	红板钎处理的
分类	1 2371112		
,,,,,	,		
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

### **MP FPC 30/30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### **TS 35**





### 通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	版本
订货号	8000037559	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 265 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀
GTIN (EAN)	4050118653236	锌处理的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	版本
类型 订货号	TS35X7.5 ST FPC 30 VER 8000037561	版本 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 265 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀