


MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



1.5 mm 不锈钢安装板, 镀锌

通用订货数据

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒). 安装板. 安装板. 高度: 360 mm, 宽度: 560 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">9535980000</a>
类型	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	360 mm	高度 (英寸)	14.1732 inch
宽度	560 mm	宽度 (英寸)	22.0472 inch
净重	2316 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

固定类型	螺钉固定的	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP FPC 40/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

**TS 35**

附件



**通用订货数据**

类型	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	版本
订货号	<a href="#">8000037562</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 365 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653267	
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	版本
订货号	<a href="#">8000037563</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 565 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
GTIN (EAN)	4050118653274	
数量	20 ST	