

**MF FPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

安装脚  
4 件一套

**通用订货数据**

版本	FPC (聚碳酸酯空接线盒), 安装脚, 固定片, 高度: 40 mm, 宽度: 19 mm, 深: 35.5 mm, 基础材料: 聚酰胺, 聚酰胺 66, 浅灰
订货号	<a href="#">9536040000</a>
类型	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
数量	1 items

**MF FPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	35.5 mm	深度 (英寸)	1.3976 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	19 mm	宽度 (英寸)	0.748 inch
净重	26 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

固定类型	螺钉固定的	基础材料	聚酰胺, 聚酰胺 66
------	-------	------	-------------

**分类**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		