#### **SIHA STRAP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







加上 SIHA 熔芯架后,普通的端子立即变成了熔断型端子,只需移走绝缘盖子,插上熔芯插头。

#### 通用订货数据

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 深褐, 6.3 A, 可插入的, V-O, Wemid
订货号	<u>9537680000</u>
类型	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
数量	20 items

### **SIHA STRAP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量			,	
宽度	5 mm		0.1968 inch	
净重	0.4 g			
温度				
环境温度	-5 °C40 °C		-50 °C	
最大持续工作温度	120 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数			,	
安装方式	插入的			
材料参数				
基础材料	Wemid	颜色编码	 深褐	
阻燃等级符合 UL 94	V-0			
系统特征值				
	熔丝盒			
最大工作温度	120 °C			
<del></del>	,			
			<u> </u>	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	

目录日期/图纸 2