

SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 深褐, 6.3 A, 可插入的, V-O, Wemid |
| 订货号 | 9537680000 |
| 类型 | SIHA STRAP |
| GTIN (EAN) | 4032248183920 |
| 数量 | 20 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 宽度 | 5 mm | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 0.4 g | | |

温度

| | | | |
|----------|---------------|----------|--------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 120 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

安装方式 插入的

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

类型 熔丝盒

通用的

最大工作温度 120 °C

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |